



Llave garra Forma tipo boca, Ancho de llave: 14mm



Datos de pedido

Número de pedido	612900 14
GTIN	4018754003518
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000 – 641350 y 655230 – 657766.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Ancho de llave	14 mm
Grosor de la cabeza h	6,3 mm
Anchura de la cabeza b	30 mm
Longitud L	37,7 mm
Forma, salida	Forma tipo boca

Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635400 40
Prolongación, 3/8 pulgada flexible Longitud total 194 mm	635600 194
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 160 mm	635400 160
Carraca articulada, 3/8 pulgada, con expulsor	635335
Prolongación especial 3/8 pulgada	612950
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 711 mm	635500 711
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 240 mm	635645 240
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	635190
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 75 mm	635645 75
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Mango transversal, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 165 mm	635750 165
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165

Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 160 mm	635645 160
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635420 125
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 3/8 pulgada, con expulsor	635290
Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 305 mm	635500 305
Carraca insertable, 3/8 pulgada con mango corto	635900
Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango giratorio	635220
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor	635295
Mango articulado, 3/8 pulgada	636000
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635400 125
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635420 40
Articulación cardán, 3/8 pulgada QuickRelease Tipo 3/8	636250 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 508 mm	635500 508
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025