



Llave garra Forma tipo boca, Ancho de llave: 17mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 612900 17 |
| GTIN | 4018754003549 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000 – 641350 y 655230 – 657766.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Ancho de llave | 17 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul |
| Grosor de la cabeza h | 6,3 mm |
| Anchura de la cabeza b | 38 mm |
| Longitud L | 42,5 mm |
| Forma, salida | Forma tipo boca |

| | |
|------------------|----------------------|
| Material | Acero Alloy al cromo |
| Superficie | cromado |
| Tipo de producto | Vaso |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm | 635700 165 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm | 635429 75 |
| Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8 | 635090 3/8 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm | 635429 240 |
| Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8 | 636220 3/8 |
| Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo | 635025 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm | 635400 240 |
| Mango articulado, 3/8 pulgada | 636000 |
| Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm | 635729 200 |
| Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 160 mm | 635645 160 |
| Carraca insertable, 3/8 pulgada con mango corto | 635900 |
| Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango giratorio | 635220 |
| Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8 | 636200 3/8 |
| Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor | 635295 |
| Articulación cardán, 3/8 pulgada QuickRelease Tipo 3/8 | 636250 3/8 |
| Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 240 mm | 635645 240 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 160 mm | 635400 160 |
| Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 3/8 pulgada, con expulsor | 635290 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm | 635400 40 |

| | |
|---|------------|
| Prolongación, 3/8 pulgada flexible Longitud total 194 mm | 635600 194 |
| Mango transversal, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 165 mm | 635750 165 |
| Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8 | 636229 3/8 |
| Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 75 mm | 635645 75 |
| Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 305 mm | 635500 305 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm | 635400 75 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm | 635429 125 |
| Carraca articulada, 3/8 pulgada, con expulsor | 635335 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm | 635420 75 |
| Prolongación especial 3/8 pulgada | 612950 |
| Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 508 mm | 635500 508 |
| Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm | 635720 200 |
| Prolongación, 3/8 pulgada extralarga Longitud total 711 mm | 635500 711 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm | 635400 125 |
| Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor | 635190 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm | 635420 40 |
| Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm | 635420 125 |