

**Plato lijador con Cierre por adherencia, M14, Ø exterior: 125mm****Datos de pedido**

Número de pedido	567760 125
GTIN	2050001030283
Clase de artículo	52M

**Descripción****Ejecución:**

**Cara adherente con estructura tipo hongo**, para la sujeción segura de muelas abrasivas con Cierre por adherencia y terciopelo de bucles.

**Plato lijador** estable para trabajos de mecanizado generales.

**Aplicación:**

**Rosca M14** para la sujeción directa en lijadoras angulares, máximo **40 m/s**.

**Nota:**

Plato lijador con Cierre por adherencia **no** apto para discos con Cierre por adherencia de material no tejido n.º 566902 – 566950.

**Descripción técnica**

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Ø exterior	125 mm
Grado dureza	medio
Rosca	M14
Tipo de producto	Plato de apoyo

