


**MIRKA**

**Disco de lijado con adhesivo por adherencia ABRANET® ACE HD, Ø 150 mm,  
Tamaño de grano: 80**



## Datos de pedido

Número de pedido	567805 80
GTIN	6416868271683
Clase de artículo	56M

## Descripción

### Ejecución:

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en **estructura de retícula** con miles de taladros.

### Ventaja:

- **Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.**
- **Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).**
- **Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.**
- **Alta efectividad – la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.**

**ABRANET® ACE HD** con estructura reticular reforzada, extremadamente resistente al desgarre (borde) y grano de cerámica (CER). Rendimiento de abrasión extraordinariamente elevado.

### Aplicación:

Para aplicaciones de rendimiento extremadamente alto, como **rectificado por abrasión materiales compuestos, aluminio, etc.**

## Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Ø de muela	150 mm
Serie	ABRANET® ACE HD
Medio abrasivo	Grano de cerámica (CER)
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Soporte del abrasivo	Tejido de poliamida
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147