



Plato lijador con Cierre por adherencia, M14, Ø exterior: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	567760 150
GTIN	2050001029522
Clase de artículo	52M

Descripción

Ejecución:

Cara adherente con estructura tipo hongo, para la sujeción segura de muelas abrasivas con Cierre por adherencia y terciopelo de bucles.

Plato lijador estable para trabajos de mecanizado generales.

Aplicación:

Rosca M14 para la sujeción directa en lijadoras angulares, máximo **40 m/s**.

Nota:

Plato lijador con Cierre por adherencia **no** apto para discos con Cierre por adherencia de material no tejido n.º 566902 – 566950.

Descripción técnica

Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Ø exterior	150 mm
Grado dureza	medio
Rosca	M14
Tipo de producto	Plato de apoyo

