

**MIRKA****Muela abrasiva con Cierre por adherencia ABRANET® ACE, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	567804 180
GTIN	6416868220018
Clase de artículo	56M

**Descripción****Ejecución:**

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en **estructura de retícula** con miles de taladros.

**ABRANET® ACE** con red de rectificado optimizada y **grano de cerámica (CER)** ofrece un rendimiento de rectificado extraordinario y una **mayor vida útil**.

**Ventaja:**

- **Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.**
- **Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).**
- **Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.**
- **Alta efectividad – la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.**

**Aplicación:**

Ideal para aplicaciones en **materiales muy duros** como, por ejemplo, barniz UV, imprimaciones, madera dura, también muy idóneo en materiales de acero.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	180
Ø de muela	150 mm
Serie	ABRANET® ACE
Símbolo de medio abrasivo	Cerámica
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147
Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150

