

**MIRKA****Muela ABRALON™, Ø 77 mm, Tamaño de grano: 4000****Datos de pedido**

Número de pedido	567901 4000
GTIN	6416868636741
Clase de artículo	56M

**Descripción****Ejecución:**

El sistema de acabado patentado ABRALON™ consiste en una red tejida con recubrimiento de carburo de silicio sobre una delgada base de espuma. Ofrece las siguientes ventajas:

- **La red de rectificado permite la libre circulación de agua y aire, el polvo de amoladura se elimina eficazmente.**
- **Alta efectividad – tiempo de trabajo reducido y larga vida útil.**

**Aplicación:**

Para la **rectificación manual y mecanizada en seco y en húmedo** de contornos, formas, metales **con altas exigencias hacia la superficie** hasta el pulido previo.

**Descripción técnica**

Tamaño de grano	4000
Ø de muela	77 mm
Serie	ABRALON™
Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Soporte del abrasivo	Red tejida
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 77 mm
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Piedra	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		

## Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 77 mm	567885 77
---	-----------