



## Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 80



### Datos de pedido

Número de pedido	567790 80
GTIN	4045197526410
Clase de artículo	52M

### Descripción

#### Ejecución:

Muelas abrasivas con Cierre por adherencia con **soporte de papel**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia con dispersión semiabierta, corindón (A).

#### Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato lijador con Cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

### Descripción técnica

Tamaño de grano	80
Ø de muela	150 mm
Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Atributo del nombre de producto	Ø 150 mm
Número taladros de aspiración	15
Máquina de accionamiento	Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima	40 m/s
Tipo de producto	Muela abrasiva con Cierre por adherencia

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado con restricciones		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

### Accesorios

Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm	567885 150
Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm	567887 150
Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm	567990 147

