


MIRKA**Tiras abrasivas con Cierre por adherencia ABRANET®, 70×125 mm, Tamaño de grano: 120****Datos de pedido**

Número de pedido	567840 120
GTIN	6416868527704
Clase de artículo	56M

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con adherencia compuestas de tejido de poliamida recubierto de grano abrasivo en **estructura de retícula** con miles de taladros.

Ventaja:

- **Rectificado sin generación de polvo: contaminación mínima del puesto de trabajo y del medio ambiente.**
- **Sin embotamiento de la muela abrasiva (defecto de superficie, se evitan nudos de polvo).**
- **Garantiza superficies de mejor calidad reduciendo el consumo del medio abrasivo.**
- **Alta efectividad – la capacidad abrasiva se multiplica según la superficie.**

Aplicación:

Cintas de cierre por adherencia ABRANET® para utilizar en lijadoras vibratorias o para el uso manual con bloque de rectificación manual n.º 567856. Rectificado de barnices, material de relleno, imprimación, plásticos (con refuerzo de fibras), aleaciones no férricas y de aluminio, componentes de muebles.

Descripción técnica

Tamaño de grano	120
Serie	ABRANET®
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Anchura hoja abrasiva	70 mm
Longitud hoja abrasiva	125 mm
Atributo del nombre de producto	70×125 mm
Tipo de producto	Papel abrasivo con cierre por adherencia

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Bloques abrasivos manuales con adherencia Apto para hoja abrasiva B×L 70X125 mm	567856 70X125
---	---------------