



## Llave garra Forma de estrella abierta, Ancho de llave: 22mm



### Datos de pedido

Número de pedido	612920 22
GTIN	4018754003433
Clase de artículo	63A

### Descripción

**Ejecución:**

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

**Aplicación:**

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

**Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

**Nota:**

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000 – 641350 y 655230 – 657766.

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Ancho de llave	22 mm
Grosor de la cabeza h	19 mm
Anchura de la cabeza b	33,5 mm
Longitud L	45,3 mm
Forma, salida	Forma de estrella, abierta

Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso

## Accesorios

Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Articulación cardán, 3/8 pulgada QuickRelease Tipo 3/8	636250 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango giratorio	635220
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635420 125
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 240 mm	635645 240
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	635190
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635400 40
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 3/8 pulgada, con expulsor	635290
Carraca insertable, 3/8 pulgada con mango corto	635900
Mango transversal, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 165 mm	635750 165
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 160 mm	635400 160
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635420 40
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8

Prolongación especial 3/8 pulgada	612950
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Prolongación, 3/8 pulgada flexible Longitud total 194 mm	635600 194
Carraca articulada, 3/8 pulgada, con expulsor	635335
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Mango articulado, 3/8 pulgada	636000
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635400 125
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 160 mm	635645 160
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 75 mm	635645 75
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor	635295
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75