




Llave garra Forma de estrella abierta, Ancho de llave: 24mm



Datos de pedido

Número de pedido	612920 24
GTIN	4018754003440
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa, cabeza con cuadrado para alojamiento de herramientas de accionamiento como carracas, prolongaciones, etc.

Aplicación:

Gracias a la posibilidad de emplear diversas herramientas de accionamiento, se alcanzan sin dificultad tornillos incluso en lugares de difícil acceso.

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado, superficie terminada en redonda (sin cantos vivos).

Nota:

Herramienta de accionamiento adecuada ver n.º 632000 – 641350 y 655230 – 657766.

Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Ancho de llave	24 mm
Grosor de la cabeza h	19,5 mm
Anchura de la cabeza b	35,7 mm
Longitud L	47,3 mm
Forma, salida	Forma de estrella, abierta

Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso

Accesorios

Articulación cardán, 3/8 pulgada QuickRelease Tipo 3/8	636250 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635429 240
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635429 75
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636229 3/8
Prolongación especial 3/8 pulgada	612950
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636200 3/8
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635429 125
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 160 mm	635400 160
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor	635295
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 240 mm	635400 240
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 165 mm	635700 165
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635420 40
Carraca insertable, 3/8 pulgada con mango corto	635900
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 240 mm	635645 240
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635420 75
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo 3/8	635090 3/8
Carraca articulada, 3/8 pulgada, con expulsor	635335
Carraca de dientes finos "Zyklop Speed" conmutable, 3/8 pulgada, con cabeza basculante y expulsor	635190
Carraca de dientes finos "Zyklop Metal", cuadrado insertable, 3/8 pulgada, con expulsor	635290
Mango articulado, 3/8 pulgada	636000

Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 75 mm	635400 75
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 75 mm	635645 75
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 40 mm	635400 40
Mango transversal, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 165 mm	635750 165
Prolongación, 3/8 pulgada QuickRelease Longitud total 160 mm	635645 160
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635720 200
Mango transversal, 3/8 pulgada Longitud total 200 mm	635729 200
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635400 125
Articulación cardán, 3/8 pulgada Tipo 3/8	636220 3/8
Carraca de dientes finos conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor y mango giratorio	635220
Prolongación, 3/8 pulgada flexible Longitud total 194 mm	635600 194
Carraca conmutable, 3/8 pulgada, con expulsor Tipo	635025
Prolongación, 3/8 pulgada Longitud total 125 mm	635420 125