

HOLEX**Muela abrasiva con Cierre por adherencia (A) Con 15 agujeros, Ø 150 mm,
Tamaño de grano: 220****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 567790 220 |
| GTIN | 4045197526465 |
| Clase de artículo | 52M |

Descripción**Ejecución:**

Muelas abrasivas con Cierre por adherencia con **soporte de papel**. El recubrimiento repelente al polvo previene el embotamiento prematuro. La cara posterior está forrada con terciopelo de bucles.

Muela abrasiva con Cierre por adherencia con dispersión semiabierta, corindón (A).

Aplicación:

En **lijadoras excéntricas** con plato lijador con Cierre por adherencia p. ej. n.º 567990 (posibilidad de aspiración del polvo). **Producto "allround"** universal para el rectificado basto, intermedio y fino en todas las superficies de metal y de plástico, sistemas de barniz y maderas.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Tamaño de grano | 220 |
| Ø de muela | 150 mm |
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |

| | |
|---------------------------------|--|
| Atributo del nombre de producto | Ø 150 mm |
| Número taladros de aspiración | 15 |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm | 567885 150 |
| Plato lijador con adherencia de PU Perforación múltiple Ø exterior 150 mm | 567887 150 |
| Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm | 567990 147 |

