


STARCKE®**Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 8 + 1 agujeros, Ø 150 mm, Tamaño de grano: 800**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 567755 800 |
| GTIN | 4002748761614 |
| Clase de artículo | 56Z |

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 – 800, recubrimiento estearato), **alta resistencia y dispersión densa**. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A). La **cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva** para el cambio rápido de la muela abrasiva.

Con 9 perforaciones para Festo RO 1E / RO 2E / WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 con aspiración.

Aplicación:

De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.

En **lijadoras excéntricas** con plato lijador con Cierre por adherencia, p. ej. n.º 567885 / 567990. Velocidad circunferencial máxima **40 m/s**.

Descripción técnica

| | |
|-----------------|--------|
| Tamaño de grano | 800 |
| Ø de muela | 150 mm |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Símbolo de medio abrasivo | A |
| Proporción de hierro, azufre y cloro | < 0,1 % |
| Atributo del nombre de producto | Ø 150 mm |
| Número taladros de aspiración | 9 |
| Máquina de accionamiento | Lijadora excéntrica |
| Velocidad circunf. máxima | 40 m/s |
| Tipo de producto | Muela abrasiva con Cierre por adherencia |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Alu Mg | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 900 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 1400 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 55 HRC | adecuado | | |
| Acero < 60 HRC | adecuado | | |
| Acero < 67 HRC | adecuado con restricciones | | |
| INOX | adecuado con restricciones | | |
| Ti | adecuado con restricciones | | |
| CuZn | adecuado | | |
| Plástico, PRFV | adecuado | | |
| Madera | adecuado | | |
| Barnices | adecuado con restricciones | | |
| Uni | adecuado | | |
| seco | adecuado | | |

Accesorios

Plato lijador con adherencia de PUPerforación múltiple Ø exterior 150 mm

567887 150

| | |
|------------------------------------------------------|------------|
| Plato apoyo de PU agujeros Ø exterior 147 mm | 567990 147 |
| Plato lijador con adherencia de PU Ø exterior 150 mm | 567885 150 |