

**Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 6X7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613000 6X7
GTIN	4045197384430
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

**Norma:**

**DIN 895**

**Material:**

Acero especial (resistencia 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Superficie negra.

**Descripción técnica**

altura máxima de boca h	3,5 mm
Anchura de llave <sub>2</sub>	7 mm
Anchura de llave <sub>1</sub>	6 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	100 mm
Norma	DIN 895
Posición de la boca 1	15 grados
Posición de la boca 2	15 grados
Material	Acero especial
Superficie	pavonado
Tipo de producto	Llave

