

**Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 30X36mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 613000 30X36  |
| GTIN              | 4045197384652 |
| Clase de artículo | 62A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

**Norma:**

**DIN 895**

**Material:**

Acero especial (resistencia 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Superficie negra.

**Descripción técnica**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Anchura de llave <sub>2</sub> | 36 mm          |
| Anchura de llave <sub>1</sub> | 30 mm          |
| altura máxima de boca h       | 13,5 mm        |
| Medidas anchos de llave       | métrico        |
| Longitud llave L              | 320 mm         |
| Norma                         | DIN 895        |
| Posición de la boca 1         | 15 grados      |
| Posición de la boca 2         | 15 grados      |
| Material                      | Acero especial |
| Superficie                    | pavonado       |
| Tipo de producto              | Llave          |

