

**Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 10X11mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 613000 10X11  |
| GTIN              | 4045197384478 |
| Clase de artículo | 62A           |

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

**Norma:**

**DIN 895**

**Material:**

Acero especial (resistencia 1200 – 1400 N/mm<sup>2</sup>).

Superficie negra.

**Descripción técnica**

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| altura máxima de boca h | 5,5 mm         |
| Anchura de llave 1      | 10 mm          |
| Anchura de llave 2      | 11 mm          |
| Medidas anchos de llave | métrico        |
| Longitud llave L        | 130 mm         |
| Norma                   | DIN 895        |
| Posición de la boca 1   | 15 grados      |
| Posición de la boca 2   | 15 grados      |
| Material                | Acero especial |
| Superficie              | pavonado       |
| Tipo de producto        | Llave          |

