

**Llave de dos bocas DIN 895, Anchos de llave: 46X50mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613000 46X50 |
| GTIN | 4045197384690 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 895

Material:

Acero especial (resistencia 1200 – 1400 N/mm²).

Superficie negra.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------|----------------|
| altura máxima de boca h | 17 mm |
| Anchura de llave 1 | 46 mm |
| Anchura de llave 2 | 50 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Longitud llave L | 440 mm |
| Norma | DIN 895 |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |
| Posición de la boca 2 | 15 grados |
| Material | Acero especial |
| Superficie | pavonado |
| Tipo de producto | Llave |

