

**Garant****Vaso de seis caras, 3/8 pulgada Surface Drive, Ancho de llave: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	637125 15
GTIN	4045197497369
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

La apertura de los vasos Surface Drive proporciona un asiento más firme y una eficacia superior. La presión actúa directamente en las superficies de las tuercas y tornillos; los bordes sensibles quedan protegidos. También los tamaños intermedios, por ejemplo, en pulgadas (A/F, BSF, BSW) y los tornillos usados se pueden apretar o aflojar con Surface Drive.

**Material:**

Acero al cromovanadio, cromado.

**Descripción técnica**

Longitud	27 mm
Ø lado de salida	20,9 mm
Ancho de llave	15 mm
Ancho de llave	9/16 pul
Ancho de llave	19/32 pul
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de llaves de vaso de 6 caras	Surfacedrive

Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Tipo de producto	Vaso