



## Vaso de seis caras, 3/8 pulgada, Ancho de llave: 9mm



### Datos de pedido

Número de pedido	637200 9
GTIN	4018754002900
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

#### Norma:

**DIN 3124**

#### Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Nota:

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 637229

### Descripción técnica

Longitud	25 mm
Ancho de llave	9 mm
Ø lado de salida	13 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul

Norma	DIN 3124
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Material	Acero de alto rendimiento HPQ®
Superficie	cromado sobre níquel
con perfil AS-Drive	sí
Tipo de producto	Vaso