

Koken**Vaso IMPACT de 6 caras, 1.1/2 pulgada, Ancho de llave: 41 mm**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 653950 41 |
| GTIN | 4991644465033 |
| Clase de artículo | 63R |

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Norma:**DIN 3129****Material:**

Acero al cromo molibdeno, superficie de manganeso fosfatado.

Nota:

Otros tamaños y versiones a petición.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------|-----------|
| Longitud | 80 mm |
| Ancho de llave | 41 mm |
| Ø lado de salida | 68 mm |
| Cuadrado de accionamiento | 1.1/2 pul |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras |
| adecuado para inserto de máquina | sí |
| Tipo de producto | Vaso |

Accesorios

| | |
|--|-------------|
| Espiga de unión para vasos, 1,1/2 pulgada Ø×Longitud 7X75 mm | 653995 7X75 |
| Anillo de goma para vasos, 1.1/2 pulgada Ø 95 mm | 653990 95 |