

3M**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, 237AA, Tamaño de grano: 120**

Datos de pedido

Número de pedido	568550 120
GTIN	4001895606366
Clase de artículo	53M

Descripción

Ejecución:

Minicintas Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

La superficie piramidal finamente estructurada garantiza **el mejor acabado con una vida útil máxima**. Especialmente indicada para el rectificado intermedio de chapas de acero fino.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 / 568575 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.

Símbolo de medio abrasivo: A

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Denominación granulométrica 3M: A160

Descripción técnica

Ø cinta abrasiva	90 mm
Tamaño de grano	120
Denominación granulométrica 3M	A160
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Símbolo de medio abrasivo	A

Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Quality Dress	237AA

Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo SOFT	568580 SOFT
---	-------------