



## Disco de corte STANDARD \*\* para piedra, Ø de muela: 125mm



### Datos de pedido

Número de pedido	569700 125
GTIN	9003173677872
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Disco de corte universal para piedra (especificación: **C30-BF**).

#### Aplicación:

Para piedra natural y artificial, ladrillos refractarios y hormigón.

### Descripción técnica

Forma	42
Descripción de la forma	acodada
Ø de perforación	22,23 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min <sup>-1</sup>
Anchura del disco de corte	2,5 mm
Especificación	C30-BF
Ø de muela	125 mm
Para grosor de material	7,5 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Optimizado para material de trabajo	Piedra natural
Optimizado para material de trabajo	Piedra artificial
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte