

Koken**Espiga de unión para vasos, 1,1/2 pulgada, Ø×Longitud: 7X75mm**

Datos de pedido

Número de pedido	653995 7X75
GTIN	4991644507481
Clase de artículo	63R

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con agujero transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121.

Por razones de seguridad es absolutamente necesaria la fijación con clavija de conexión y anillo de goma.

Idóneo para:

Insertos 41 - 105 mm, prolongaciones, articulación cardán y clavijas de conexión.

Idóneo para:

Vasos (ancho de llave): 41 – 90 mm
y n.º 653960 – 3970

Descripción técnica

Ø	7 mm
Longitud	75 mm
Tipo de producto	Pasador de seguridad