

**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, SC-BF, Comparación de granulado: 280****Datos de pedido**

Número de pedido	568561 280
GTIN	4001895524592
Clase de artículo	53M

**Descripción****Ejecución:**

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Minicintas abrasivas de fieltro para alisado, satinado y acabado.

Con base de capa para el apoyo fácil en todos los cilindros.

**Aplicación:**

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000<sup>rpm</sup>.

**Descripción técnica**

Comparación de granulado	280
Ø cinta abrasiva	90 mm
Color	azul
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Cinta abrasiva longitud	289 mm
Ejecución	A vfn
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %

Quality Dress	SC-BF
Tipo de producto	Cinta abrasiva

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado con restricciones		
Madera	adecuado		
Barnices	adecuado		
Uni	adecuado		
seco	adecuado		

## Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR	568575 AIR
--	------------