



## Disco de corte STANDARD \*\* para piedra, Ø de muela: 230mm



### Datos de pedido

Número de pedido	569700 230
GTIN	9003173675854
Clase de artículo	53T

### Descripción

#### Ejecución:

Disco de corte universal para piedra (especificación: **C30-BF**).

#### Aplicación:

Para piedra natural y artificial, ladrillos refractarios y hormigón.

### Descripción técnica

Anchura del disco de corte	3 mm
Ø de perforación	22,23 mm
Descripción de la forma	recta
Velocidad de giro máxima	6600 min <sup>-1</sup>
Forma	41
Especificación	C30-BF
Ø de muela	230 mm
Para grosor de material	9 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC)
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Optimizado para material de trabajo	Piedra natural
Optimizado para material de trabajo	Piedra artificial
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte