



Llave combinada, pulgada, Ancho de llave: 11/16pul



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 613520 11/16 |
| GTIN | 4018754020195 |
| Clase de artículo | 63A |

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-Drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-Drive**.

Drive. Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------|--------|
| Longitud llave L | 200 mm |
| altura máxima de boca h1 | 8 mm |

| | |
|---|-------------|
| Ancho de llave | 11/16 pul |
| Medidas anchos de llave | anglosajona |
| Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$ | 13 mm |
| Posición anillo | 15 grados |
| Tipo de producto | Llave |