



Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	637310 16
GTIN	4018754003204
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado. Insertos para llaves de vaso de 12 caras.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ø lado de salida	21,7 mm
Longitud	60 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 12 caras
Mecanismo de sujeción para bujías	Soporte de goma
Ancho de llave	16 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Vaso

