



Vaso de punta, 3/8 pulgada para Torx® corto, Perfil Torx®: TX10



Datos de pedido

Número de pedido	637560 TX10
GTIN	4018754002818
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Varilla de acero especial altamente aleado, brillante.

Norma:

DIN 7422

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Perfil Torx®	TX10/152
Medida de perfil A	2,7 mm
Ø lado carraca	17,8 mm
Longitud	49 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Destornillador para tornillos TORX®
Tipo de producto	Vaso

