



## Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 9



### Datos de pedido

Número de pedido	613510 9
GTIN	4018754058273
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:

Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19

#### Nota:

#### Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

### Descripción técnica

Cantidad de llaves	9
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	15 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

## Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613500 19
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613500 5,5
Soporte para herramientas de plástico con brida de cierre Para cantidad de llaves 11	611700 11
Soporte para herramientas de plástico con brida de cierre Para cantidad de llaves 9	611700 9
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613500 17
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613500 18