



Vaso para bujías 3/8 pulgada, Ancho de llave: 18mm



Datos de pedido

Número de pedido	637310 18
GTIN	4018754003228
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrado interior según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha con perfil **AS-Drive** para la protección de tornillos y tuercas. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado. Insertos para llaves de vaso de 6 caras.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Descripción técnica

Ancho de llave	18 mm
Mecanismo de sujeción para bujías	Soporte de goma
Ø lado de salida	24,2 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras
Longitud	65 mm
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Tipo de producto	Vaso

