



## Llave combinada, Ancho de llave: 8mm



### Datos de pedido

Número de pedido	613500 8
GTIN	4018754018734
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

#### Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

**¡CUIDADO!**

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

### Descripción técnica

Ancho de llave	8 mm
altura máxima de boca h1	4,5 mm
Longitud llave L	115 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	7 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave