



Llaves combinadas - juego, Cantidad de llaves: 12



Datos de pedido

Número de pedido	613510 12
GTIN	4018754058280
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Nota:

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Cantidad de llaves	12
Medidas anchos de llave	métrico

Posición anillo	15 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613500 13
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613500 5,5
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613500 18
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613500 8
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613500 24
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613500 16
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613500 10
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613500 17
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613500 19
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613500 21
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613500 7
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613500 22