



Llave combinada, Ancho de llave: 36mm



Datos de pedido

Número de pedido	613500 36
GTIN	4018754019007
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.

Con mango perfilado en forma de doble T. Resistencia a la flexión óptima, buena transmisión de fuerza. Lado de la estrella con perfil **AS-Drive**. (tam. 3,2 – 5 con hexágono).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel resistente al desprendimiento, superficie con acabado redondeado.

Nota:

Ventaja:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

¡CUIDADO!

¡También hay una alternativa de GARANT para este producto!

Número de producto recomendado: 613600

Descripción técnica

Longitud llave L	460 mm
Ancho de llave	36 mm
altura máxima de boca h1	15 mm
Medidas anchos de llave	métrico

Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	24 mm
Norma	DIN 3113 A
Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Posición anillo	15 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero aleado al cromo
Superficie	cromado sobre níquel
Tipo de producto	Llave