



Vaso de 3/8 pulgada para Torx®, Perfil Torx®: E6



Datos de pedido

Número de pedido	637450 E6
GTIN	4018754003662
Clase de artículo	63A

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo. Cuadrados hembras según **DIN 3120**.

Dirección de la fibra óptima gracias al forjado especial. Anchos de llave de tolerancia estrecha. Templado en aceite libre de tensiones y resbalamiento para un ajuste perfecto. Superficie con acabado redondeado.

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Medida de perfil A: 5,7 mm

Ø lado de salida: 8 mm

Longitud: 28 mm

Descripción técnica

Longitud	28 mm
Medida de perfil A	5,7 mm
Ø lado de salida	8 mm
Perfil Torx®	E6
Cuadrado de accionamiento	3/8 pul
Perfil de salida	Llave de vaso para tornillos TORX®

Tipo de producto

Vaso