

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571200 115X22
GTIN	4017359005224
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descripción técnica

Número de trenzados	20
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Ø del cepillo D ₁	115 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹

Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo circular