

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo cónico acodado Alambre INOX 0,50 mm, Ø del cepillo D1× rosca M: 115XM14mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 571350 115XM14 |
| GTIN | 4017359044025 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Cepillo cónico acodado, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Ø del cepillo D ₁ | 115 mm |
| Número de trenzados | 20 |
| Longitud de guarnición H ₁ | 24 mm |
| Grosor de las cerdas | 0,5 mm |

| | |
|--|-------------------------|
| Velocidad de giro máxima | 12500 min ⁻¹ |
| Anchura de los filamentos L ₁ | 12 mm |
| Rosca M | M14 |
| Material dotación | Alambre INOX |
| Trenzado | trenzado a la izquierda |
| Tipo de producto | Cepillo cónico |