

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Alambre de acero 0,25 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 80X18mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 570330 80X18 |
| GTIN | 4017359001301 |
| Clase de artículo | 57L |

Descripción**Ejecución:**

Alambre de acero, ondulado, **latonado** con elevada resistencia a tracción **para virutas que se adhieren con fuerza.**

Aplicación:

Sierras circulares y de cinta para **limpiar la cámara de virutas** y evitar filos recrecidos.

Descripción técnica

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Longitud de guarnición H ₁ | 27 mm |
| Velocidad de giro máxima | 15000 min ⁻¹ |
| Ø de la perforación d ₁ | 6 mm |
| Material dotación | Alambre de acero |
| Grosor de las cerdas | 0,25 mm |
| Tipo de producto | Cepillo circular |

