

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 150X30mm



Datos de pedido

Número de pedido	570100 150X30
GTIN	4017359025697
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.
 Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	150 mm
Longitud de guarnición H ₁	33 mm
Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Anchura del cepillo	26 mm
Ø de la perforación d ₁	40 mm

Tipo de producto

Cepillo circular