


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular Trenzado alterno, alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1× Ø de perforación d1/rosca M: 115X22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571205 115X22
GTIN	4017359385838
Clase de artículo	57L

Descripción**Ejecución:**

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

Aplicación:

Trenzado alterno (derecha / izquierda) para mayor agresividad en el caso de difíciles trabajos de cepillado. Muy adecuado para el uso en esquinas y cantos con marcha suave.

Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descoricado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Descripción técnica

Ø del cepillo D ₁	115 mm
Grosor de las cerdas	0,5 mm
Longitud de guarnición H ₁	24 mm
Número de trenzados	20

Velocidad de giro máxima	12500 min ⁻¹
Anchura de los filamentos L ₁	14 mm
Ø de la perforación d ₁	22 mm
Material dotación	Alambre de acero
Tipo de producto	Cepillo circular