

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo circular de alambre Alambre acero 0,30 / 0,35 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X30mm



Datos de pedido

Número de pedido	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro). Taladro con chavetero doble.

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible. Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc.

Descripción técnica

Ø de anillo de reducción	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Longitud de guarnición H ₁	50 mm
Ø de taladrado máximo hasta	80 mm
Ø del cepillo D ₁	250 mm
Velocidad de giro máxima	3600 min ⁻¹

Anchura del cepillo	25 mm
Ø de la perforación d ₁	50,8 mm
Tipo de producto	Cepillo circular