

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de desbarbado microabrasivo 1,1 mm, SiC 120, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570520 250X60
GTIN	4017359258835
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Perforación de alojamiento de 50,8 mm con chavetero doble 13×7. Otras perforaciones posibles.

**Cerdas de nailon de rectificado** onduladas de alta resistencia.

**Aplicación:**

Para todas las desbarbadoras de sobremesa de uso corriente. Vida útil especialmente larga gracias al uso de alambre especial.

Cerdas abrasivas flexibles para el desbarbado y el redondeado uniforme de cantos, así como para el mecanizado de superficies.

**Nota:**

Sólo las puntas del filamento actúan sobre la pieza. Una presión de apriete excesiva no mejora el resultado, pero aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	250 mm
Velocidad de giro máxima	3600 min <sup>-1</sup>

Anchura del cepillo	58 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	50 mm
Material dotación	Carburo de silicio vetado
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grosor de las cerdas	1,1 mm
Máquina de accionamiento	Desbarbadora de sobremesa
Tipo de producto	Cepillo circular