



Disco de corte diamantado PREMIUM*** ranurado para muros, Ø de muela: 125mm



Datos de pedido

Número de pedido	569770 125
GTIN	9003175980086
Clase de artículo	53T

Descripción

Ejecución:

Discos de corte diamantados para el corte en seco y en húmedo. Ø de perforación 22,23 mm.

- **Tiempos de corte reducidos gracias a los diamantes de corte fácil.**
- **Vida útil extremadamente larga, menos cambios de muela abrasiva.**
- **Diámetro uniforme; en consecuencia, siempre la plena profundidad de corte.**
- **Reducción de la generación de polvo; prácticamente sin desgaste de la muela abrasiva.**

Ranurado para muros, a prueba de sobrecalentamiento, cambio siempre por parejas.

Aplicación:

Para cortar materiales de construcción corrientes, como hormigón (también armado), ladrillo, piedra natural, baldosas, cerámica, acero, etc.

Material:

Optimizado para: Hormigón, ladrillo, hormigón con celdillas.

Nota:

- **Guarnición diamantada preafilado en fábrica. ¡Observar siempre el sentido de giro!**
- **Otros discos de corte diamantados a petición.**

Descripción técnica

Ø de perforación	22,23 mm
Ø de muela	125 mm
Velocidad de giro máxima	12200 min ⁻¹
Medio abrasivo	Diamante
Símbolo de medio abrasivo	D
Optimizado para material de trabajo	Piedra
Forma	41
Descripción de la forma	recta
Máquina de accionamiento	Lijadoras angulares
Velocidad circunf. máxima	80 m/s
Tipo de producto	Disco de corte