

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo cónico acodado Alambre de acero 0,50 mm, Ø del cepillo D1 x rosca M: 100XM14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	571300 100XM14
GTIN	4017359041444
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

**Cepillo cónico** acodado, con alambre liso de 0,50 mm, **trenzado** y montado a presión en el cuerpo de acero. **Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.**

**Aplicación:**

**Trenzado a la izquierda**, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.

Ideal para el mecanizado de posiciones difícilmente accesibles y para trabajos de cepillado pesados, como p. ej. decapado, desoxidado, descorticado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.

Con **rosca interior M14**, para el alojamiento directo **en amoladoras angulares.**

**Descripción técnica**

Grosor de las cerdas	0,5 mm
Número de trenzados	18
Velocidad de giro máxima	12500 min <sup>-1</sup>
Ø del cepillo D <sub>1</sub>	100 mm

Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	20 mm
Anchura de los filamentos L <sub>1</sub>	12 mm
Rosca M	M14
Material dotación	Alambre de acero
Trenzado	trenzado a la izquierda
Tipo de producto	Cepillo cónico