



Llave combinada de boca / estrella, Ancho de llave: 24 mm



Datos de pedido

Número de pedido	613700 24
GTIN	4045197159601
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.
Lado de la estrella con perfil **AS-drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

AS-drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-drive**.

Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 280 mm

altura máxima de boca h₁: 12 mm

Altura máxima del anillo h_{2 máx.}: 16 mm

Descripción técnica

altura máxima de boca h ₁	12 mm
Longitud llave L	280 mm
Ancho de llave	24 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	16 mm
Posición anillo	15 grados