


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY

Cepillo circular de una sola hilera microabrasivo 0,6 mm, SiC 120, Ø del cepillo D1× ancho del cepillo: 100X12mm



Datos de pedido

Número de pedido	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Cepillos de una sola hilera con material de dotación ondulado.

Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar **rodillos de anchura variable**. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	8000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	21 mm
Ø de taladrado máximo hasta	20 mm
Ø del cepillo D ₁	100 mm
Anchura del cepillo	12 mm
Ø de la perforación d ₁	12 mm

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC) veteadado
Material dotación	microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grosor de las cerdas	0,6 mm
Tipo de producto	Cepillo circular