

**Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613900 7
GTIN	4045197385109
Clase de artículo	62A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.  
Con mango ovalado.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

**Descripción técnica**

Longitud llave L	110 mm
altura máxima de boca h1	4 mm
Ancho de llave	7 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h <sub>2</sub> máx.	7 mm
Posición anillo	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatado
Tipo de producto	Llave

