

**Llaves combinadas - juego, fosfatado, Cantidad de llaves: 23****Datos de pedido**

Número de pedido	613910 23
GTIN	4045197385321
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Suministro:

1 llave combinada de cada n.º 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970:
Tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Descripción técnica

Cantidad de llaves	23
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
Atributo del nombre de producto	fosfatado
Tipo de producto	Llave

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613900 9
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613900 6
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613900 8
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613900 17
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613900 10
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613900 5,5
Llave combinada Ancho de llave 27 mm	613900 27
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613900 15
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613900 16
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613900 14
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613900 12
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613900 18
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613900 22
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613900 19
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613900 20
Llave combinada Ancho de llave 32 mm	613900 32
Llave combinada Ancho de llave 30 mm	613900 30
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613900 11
Llave combinada Ancho de llave 34 mm	613900 34
Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613900 13
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613900 24
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613900 21
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613900 7