

**Llave combinada, fosfatado, Ancho de llave: 34mm****Datos de pedido**

Número de pedido	613900 34
GTIN	4045197385260
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.
Con mango ovalado.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Ancho de llave	34 mm
altura máxima de boca h1	14 mm
Longitud llave L	380 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo h ₂ máx.	21 mm
Posición anillo	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatadas
Atributo del nombre de producto	fosfatado
Tipo de producto	Llave

