



## Llave combinada de boca / estrella, Ancho de llave: 32 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	613700 32
GTIN	4045197159632
Clase de artículo	61A

### Descripción

#### Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta.  
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.  
Lado de la estrella con perfil **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

#### Nota:

**AS-drive**, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-drive**.

#### Ventajas:

- **Sujeta los tornillos en los cantos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Longitud llave L: 360 mm

altura máxima de boca h<sub>1</sub>: 14 mm

Altura máxima del anillo h<sub>2 máx.</sub>: 21 mm

### Descripción técnica

Ancho de llave	32 mm
altura máxima de boca h <sub>1</sub>	14 mm
Longitud llave L	360 mm

Medidas anchos de llave	métrico
Altura máxima del anillo $h_{2\text{máx.}}$	21 mm
Posición anillo	15 grados