



Juego de llaves combinadas estrella/boca, Cantidad de llaves: 16



Datos de pedido

Número de pedido	613710 16
GTIN	4045197159694
Clase de artículo	61A

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa. Con anchos de llave con tolerancia estricta. Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente. Lado de la estrella con perfil **AS-drive**.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Suministro:

1 llave de cada tam. n.º 613700 / 613500 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Nota:

AS-drive, el perfil especial. Un perfil con encaje exacto, desarrollado para aeronáutica y astronáutica. Las herramientas con este equipamiento de perfil se reconocen por la marca **AS-drive**.

Ventajas:

- **Los tornillos se agarran en los flancos. – Se protegen los tornillos. – Vida útil más prolongada del tornillo.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta. – Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Cantidad de llaves	16
Medidas anchos de llave	métrico
Posición anillo	15 grados
Material	Acero Alloy al cromo
Superficie	cromado sobre níquel